



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

LAMP. ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 PAT



弊社3万回開閉試験クリア



■特長

- 弊社の独自技術により、コンパクト化を実現しました。
- トルク0.5～0.8N・m仕様が新しく加わりました。
- ユニット化しているため、単体で脱着できます。
- 無駄の無い理想的な閉止動作を可能にします。
- 軸の色および形状により、左右の見分けができます。
- 軸の識別色からトルク値の区別ができます。
- ユニット本体にステンレス鋼を使用しているため、耐食性・剛性に優れています。
- 安全性・動きによる質感を必要とされる場所や、騒音・ショックを回避するのに有効です。

■用途

トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど

ラプコン搭載シリーズ

ラプコンで安全・スムーズ

ラプコンとは動きを優しく、スムーズにコントロールするスガツネオリジナルのダンパー機構です。このダンパー機構は、優れた操作性と安全性で高い信頼を得ております。

動画 特長



No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	ステンレス鋼	素地
②	軸	PBT樹脂	左用：ナチュラル、右用：グレー
③	軸受	ポリアセタール (POM)	ブラック

注文コード	品番	仕様	制動方向	識別色	トルクN・m	トルクkgf・cm	質量	1カートン
170-028-472	UDH-14ALS	左用	左回転	紫	0.5～0.8N・m	5.1～8.2kgf・cm	10g	400ヶ
170-028-473	UDH-14BLS	右用	右回転	紫	0.5～0.8N・m	5.1～8.2kgf・cm	10g	400ヶ
170-017-538	UDH-14AMS	左用	左回転	青	0.8～1.5N・m	8.2～15.3kgf・cm	10g	400ヶ
170-017-539	UDH-14BMS	右用	右回転	青	0.8～1.5N・m	8.2～15.3kgf・cm	10g	400ヶ
170-017-540	UDH-14AHS	左用	左回転	赤	1.5～2.5N・m	15.3～25.5kgf・cm	10g	400ヶ
170-017-541	UDH-14BHS	右用	右回転	赤	1.5～2.5N・m	15.3～25.5kgf・cm	10g	400ヶ

LAMP. ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 PAT



弊社7万回開閉試験クリア



■特長

- 弊社の独自技術により、コンパクト化を実現しました。
- ユニット化しているため、単体で脱着できます。
- 無駄の無い理想的な閉止動作を可能にします。
- 軸の色および形状により左右の見分けができます。
- 軸の識別色からトルク値の区別ができます。
- ユニット本体にステンレス鋼を使用しているため、耐食性・剛性に優れています。
- 安全性・動きによる質感を必要とされる場所や、騒音・ショックを回避するのに有効です。

■用途

トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど

ラプコン搭載シリーズ

ラプコンで安全・スムーズ

ラプコンとは動きを優しく、スムーズにコントロールするスガツネオリジナルのダンパー機構です。このダンパー機構は、優れた操作性と安全性で高い信頼を得ております。

動画 特長

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	ステンレス鋼	素地
②	軸	PBT樹脂	左用：ホワイト、右用：グレー
③	軸受	PPS樹脂	ブラック
④	ねじ	ステンレス鋼	-

注文コード	品番	仕様	制動方向	識別色	トルクN・m	トルクkgf・cm	1箱
170-090-833	UDH-16NAMS	左用	左回転	青	1.7～2.4N・m	17.3～24.5kgf・cm	200ヶ
170-090-834	UDH-16NBMS	右用	右回転	青	1.7～2.4N・m	17.3～24.5kgf・cm	200ヶ
170-090-835	UDH-16NAHS	左用	左回転	赤	2.2～3 N・m	22.4～30.6kgf・cm	200ヶ
170-090-836	UDH-16NBHS	右用	右回転	赤	2.2～3 N・m	22.4～30.6kgf・cm	200ヶ

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200A-1カタログ