
## MEMBER CAD

## コンビネーションロック(カムロックタイプ)



電子ロック



カムロック スイッチロック

コイン錠 取手付カムロック

差込栓錠 家具用錠前

マグネット

キャッチ

ローラーキャッチ

ボールキャッチ

●材 質

● 仕上げ

互換表 (530~531ページ) をご確 認下さい。 ・郵便受け、ロッカー、医療機器 ・メンバー仕様のみの取り扱いです。

品名

・初期設定番号は000です。

使用例 注意事項 ・金庫や貴重品保管庫としての使用は お控え下さい。 鍵 No.

ABS 樹脂 (ABS)

心配がありません。

グレー色

● 関連製品 L 型受金具

10 mm 標準在庫

①現在の暗証番号に合わせます。 (初期設定は「000」です。)

● 暗証番号変更方法

② φ 2 以下のピンを用意し、本体側面の 穴にピンを挿し込んだまま、ダイヤ ルを新しい暗証番号に合わせます。

③ ピンを抜くと暗証番号設定完了です。

L-331

品番

L-329

4-DIAL COMBINATION CAM LOCKS

コンビネーションロック(カムロックタイプ) 1063291600 20個

## 4 桁式コンビネーションロック(カムロックタイプ)



(22.4)

15.5

キャッチ 埋込ロック

ラッチ・打掛 掛金・貫抜

落し金具

ステー アームストッパー

ガススプリング

ソフト アブソーバー

**止金** ロット棒

順位調整器

材 質 ABS 樹脂 (ABS)

仕上げ グレー色

製品特徴・暗証番号が自由に設定できます。

ダイヤル式のロックなので鍵紛失の 心配がありません。

・施錠状態を確認できる開閉マーク付 きです。

・暗証番号を忘れた場合は非常解錠 キーで解錠できます。

・非常解錠後には非常解錠キーにて暗 証番号検索ができます。

・専用止金が付属しています。

・従来のカムロックと取り付けに互換 性があります。パネルカット別取付 互換表 (530~531ページ) をご確 認下さい。


使用例 ・郵便受け、ロッカー、医療機器 注意事項 ・メンバー仕様のみの取り扱いです。 ・金庫や貴重品保管庫としての使用は お控え下さい。


鍵 No. ・初期設定番号は 0000 です。 補足説明


・非常解錠キーは別売りです。別途お 問い合わせ下さい。

|コードナンバー| 箱入数 |製品自重 |最大取付板厚 | 在庫状況

73g







パネルカット寸法

## ● 暗証番号変更方法



- ① 現在の暗証番号に合わせます。 (初期設定は「0000」です。)
- ② ノブ(本体)を回し、解錠します。
- ③ 本体側面にある穴の中の溝をマイナスド ライバーで時計回りに 90°回転させます。
- ④ ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ⑤ 本体側面の溝を元に戻す(反時計回りに 90°回転させる)と暗証番号設定完了です。

