

L-341 4桁式コンビネーションロック (横型) New

4-DIAL COMBINATION LOCKS




暗証番号変更も、番号検索も、操作は全て表側から

製品概要


材質 Material	ABS樹脂 (ABS) ABS Resins
仕上げ Finish	黒色 Black
使用例	郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
製品特徴	<ul style="list-style-type: none"> 操作性の向上。暗証番号の変更、番号検索は表側から行います。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様があります。 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。 非常解錠後には本体表側の操作にて暗証番号検索ができます。 専用止金が付属しています。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 注文時にはビジター仕様、メンバー仕様をご指定下さい。 金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
鍵No.	初期設定番号は0000です。
補足説明	<ul style="list-style-type: none"> 非常解錠キーは別売りです。別途お問い合わせ下さい。 厚扉用裏板、薄扉用裏板をご用意しています。別途お問い合わせ下さい。

暗証番号変更方法



<メンバー仕様>

- 現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「0000」です。)
- つまみを90°回して◎解錠位置に合わせ、更に90°回して△位置に合わせます。
- ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- つまみを180°回し、○施錠位置に戻すと、暗証番号設定完了です。



<ビジター仕様>


- 現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「0000」です。)
- つまみを90°回して◎解錠位置に合わせます。
- ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- つまみを90°回して○施錠位置に戻すと、暗証番号設定完了です。



メンバー
※図面はメンバー仕様です。



ビジター



関連製品

通常は取付板厚 0.6 ~ 2.6 mm ですが、専用裏板を使用することで、下記板厚にも取り付けできます。
※製品には板厚に対応した長さの取付ネジを付属させますので、ご注文の際は、使用板厚をご連絡下さい。
※異なる長さの取付ネジを使用すると、製品を破損させる恐れがありますので、ご注意下さい。

厚扉用裏板

取付板厚: 12.3 ~ 20.6 mm
・パネルカットは (木製扉用) をご使用下さい。


板厚 (mm)	取付ネジ
12.3 ~ 14.3	M3 × 8
14.4 ~ 16.4	M3 × 10
16.5 ~ 18.5	M3 × 12
18.6 ~ 20.6	M3 × 14

薄扉用裏板

取付板厚: 6.9 ~ 13.1 mm
・パネルカットは (木製扉用) をご使用下さい。

板厚 (mm)	取付ネジ
6.9 ~ 8.9	M3 × 8
9 ~ 11	M3 × 10
11.1 ~ 13.1	M3 × 12

品番	品名	コードナンバー	箱入数	製品自重	取付板厚	在庫状況
L-341	コンビネーションロック (横型) メンバー	1063412600	20 個	82g	0.6 ~ 2.6 mm	標準在庫
L-341	コンビネーションロック (横型) ビジター	1063411600	20 個	82g	0.6 ~ 2.6 mm	標準在庫
	厚扉用裏板	1063419002	100 個	7g	12.3 ~ 20.6 mm	標準在庫
	薄扉用裏板	1063419003	100 個	9g	6.9 ~ 13.1 mm	標準在庫



PCH-PH デインブルカムロック
スイッチロック
コイン錠
取手付カムロック
差込錠
差込錠前
H 電子ダイヤル錠
PP マグネット
キャッチ
ローラーキャッチ
ボールキャッチ
埋込ロック
PG ラッチ・打掛
掛金・貫抜
落しし金具
PC ステー
アームストッパー
PT ガススプリング
オイルダンパー
止金
ロット棒
PF-PA 順位調整器